


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.233 Lettore transponder

Stato: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.233 - Lettore transponder per CMC e IoT Interface

Per gestire gli accessi alle porte.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7030.233
Esecuzione	Lettore transponder per Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime su richiesta)
Descrizione prodotto	Per gestire gli accessi alle porte.
Vantaggi	Utilizzo possibile di un lettore per più maniglie se collegate allo stesso sistema CMC III o all'interfaccia IoT Sicurezza elevata grazie al principio dei quattro occhi
Dati tecnici	Frequenza: 13,56 MHz Frequenza RFID
Applicazioni tipiche	Sulle porte VX IT Vicino alle porte del locale
Funzionamento	Collegamento diretto al modulo CMC III Access Control o al modulo CMC III Door Control Visualizzazione dello stato ottico (LED) e acustico (tono di allarme) Gestione delle autorizzazioni tramite sistema CMC III, interfaccia IoT o RiZone Apertura della porta con un massimo di due codici numerici collegati (principio dei quattro occhi) Controllo tramite CMC III dei seguenti elementi: maniglia Comfort online VX, Automatic Door Opening System (deflettori d'aria), uscite a relè del CMC III
Materiale	Plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Lettore transponder Cavo di alimentazione 2,9 m Adattatore per porta trasparente in alluminio VX IT Scheda transponder Mifare classic Materiale di fissaggio

Caratteristiche

Possibili installazioni	Sulle porte VX IT Vicino alle porte del locale
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic ISO14443A - MIFARE Classic EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV2 ISO14443A - MIFARE Plus S, X ISO14443A - MIFARE Smart MX ISO14443A - MIFARE Ultralight ISO14443A - MIFARE Ultralight C ISO14443A - NTAG2xx ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa ISO15693 - HID iCLASS SE/SR ISO15693 - ICODE SLI ISO15693 - LEGIC Advant ISO15693 - Tag-it
Dimensioni	Larghezza: 50 mm Altezza: 190 mm Profondità: 25 mm
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	0,28 kg
Peso netto	0.276
Peso lordo	0.28
Codice tariffa doganale	85311095
EAN	4028177936546
ETIM 7.0	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità