


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.300

Telaio di montaggio, sportello per modulo d'interfaccia

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2482.300 - Telaio di montaggio, sportello per modulo d'interfaccia

Impiego universale, per un rapido accesso alle interfacce e alle prese di alimentazione, mentre il contenitore rimane chiuso.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2482.300
Esecuzione	Telaio di montaggio singolo, con copertura in plastica (semitrasparente)
Descrizione prodotto	Utilizzati in tutti i casi in cui si richieda un veloce accesso ai moduli di interfaccia e alle prese di alimentazione. Il contenitore, al quale vengono applicati gli sportelli, rimane chiuso e protetto da influenze ambientali e accessi non autorizzati.
Funzionamento	Il telaio di montaggio è dotato di coperchio regolabile in diverse posizioni con un angolo di apertura compreso tra 90° e 180°. La chiusura a scatto garantisce una tenuta sicura. Se necessario la chiusura può essere bloccata.
Materiale	Chiusura: policarbonato Telaio di montaggio, pressofusione di zinco Copertura in plastica: policarbonato (semitrasparente)
Superficie	Telaio di montaggio: nichelato opaco
Colore	Chiusura: RAL 7024 Morsetti a vite: giallo (RAL 1016)
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 52 mm Altezza foratura: 91 mm

Caratteristiche

Possibili installazioni	In piccoli contenitori e armadi compatti come interfaccia di programmazione Nei ripartitori IT e industriali come punto di accesso per la manutenzione delle reti locali Negli armadi PC e nei sistemi di pulpiti per la connessione temporanea di periferiche e dispositivi ausiliari Nelle Industrial Workstation mobili per la connessione rapida alle strutture di rete esistenti Nei sistemi del pannello di comando per la programmazione e la manutenzione dei componenti integrati
Dimensioni	Larghezza: 65 mm Altezza: 120 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65 secondo EN 60 529 con copertura chiusa e montaggio accurato
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.199
Peso lordo	0.208
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177311695
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------