

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**FT 2743.000**

**ディスプレイパネル**

State: 2024/06/30 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2743.000 - ディスプレイパネル AE用

ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。内蔵されたコーナーピースに、3 mmのアルミプレートを内側から固定する構造で、フレームに対ししっかりとシールされます。



## Features

|                    |  |
|--------------------|--|
| 品番                 | FT 2743.000  |
| 製品説明               | ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。内蔵されたコーナーピースに、3 mmのアルミプレートを内側から固定する構造で、フレームに対ししっかりとシールされます。 |
| 材質                 | アルミニウム、アルマイト処理   |
| 同梱品                | アルミニウムフレーム<br>ディスプレイパネル<br>ヒンジ<br>ブラケット  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 54  |
| 注記：                | ドアの代わりに取り付ける場合は、カムロックが必要になります。   |
| 適用                 | エンクロージャータイプ: AE<br>AEステンレス<br>幅: = 380 mm<br>高さ: = 600 mm                              |

# Features

---

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 寸法： | 幅: 377 mm<br>高さ: 597 mm<br>奥行: 34 mm |
|-----|--------------------------------------|

---

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimensions of aluminium plate | 幅: 323 mm<br>高さ: 543 mm |
|-------------------------------|-------------------------|

---

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 取り付け可能個所 | 幅: 307 mm<br>高さ: 527 mm |
|----------|-------------------------|

---

|      |     |
|------|-----|
| 1パック | 1 個 |
|------|-----|

---

|        |        |
|--------|--------|
| 質量/パック | 4.5 kg |
|--------|--------|

---

|       |          |
|-------|----------|
| 関税率番号 | 76169990 |
|-------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177031890 |
|-----|---------------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3404524 |
|-----------------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000747 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
|------------|----------|