

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6340.300

## コンパクトパネル

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6340.300 - コンパクトパネル

エレガントなデザインの操作用ハウジング (アルミニウム押出成形プロファイル製)。小さい操作パネルに最適。多面的な内部実装。

## Features

品番	CP 6340.300
仕様	CP 40(スチール製)用サポートアームコネクタ-90 x 71 mm付き
製品説明	フロントパネルに装着する小型操作ユニット用。フロントパネルを背面からねじ留めし、内側からねじクランプを使って取り付けます。板厚 2 ~ 6 mm までのフロントパネルでしたら、取り付け可能です。リアパネルは右ヒンジまたは左ヒンジ付き。トップシェルは、CP 40 サポートアームシステム(スチール製)用にカットアウトおよび強化されています。
材質	トップシェル、グラウンドシェル：亜鉛ダイカスト リアパネル：アルミニウム サイドパーツ：アルミニウム押出成形プロファイル ねじカバー：プラスチック
表面	トップシェル、グラウンドシェル、サイドパーツ：静電粉体塗装 リアパネル：アルマイト処理(無着色)
塗装色	RAL 7024
同梱品	トップシェル グラウンドシェル リアパネル サイドパーツ ねじカバー パッキンおよびクランプを含む

# Features

---

寸法：	幅: 315 mm 高さ: 238 mm 奥行: 87 mm
-----	--------------------------------------

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
-------------------------	-------

---

Protection category NEMA	NEMA 12
--------------------------	---------

---

適用フロントパネル幅サイズ	252 mm
---------------	--------

---

適用フロントパネル高さサイズ	200 mm
----------------	--------

---

仕様	後方より
----	------

---

基材	アルミニウム
----	--------

---

1パック	1 個
------	-----

---

質量/パック	3.4 kg
--------	--------

---

純質量	3.028
-----	-------

---

総質量	4.12
-----	------

---

関税率番号	94032080
-------	----------

---

EAN	4028177382718
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002504
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180505
------------	----------

---

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------