

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1305.600

Wandkast HD, met één deur

Staat: 17-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1305.600 - Wandkast HD, met één deur

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden

Funcities

Bestelnr.	HD 1305.600
Uitvoering	Hygienic Design behuizingen
Product modification	De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX.
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Montageplaat: plaatstaal Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering	Kast rondom gesloten Deur met ingestoken afdichting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat
Afmetingen	Breedte: 390 mm Hoogte voorzijde: 550 mm Hoogte achter: 669 mm Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	330 mm x 475 mm
Deuropeningshoek	125°
IK-code	IK08
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 IP X9

Funcities

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
----------------------------	--

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	17 kg
------------	-------

Douanetariefnummer	94032080
--------------------	----------

EAN	4028177967458
-----	---------------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---