

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8614.640 Deelmontageplaten

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8614.640 - Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | TS 8614.640  |
| Product omschrijving | Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.   |
| Materiaal            | Plaatstaal, 2,5 mm   |
| Oppervlak            | Verzinkt   |
| Levering             | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Opmerking            | Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau. |
| Afmetingen           | Breedte: 500 mm<br>Hoogte: 300 mm  |

# Funcities

---

|               |  |
|---------------|--|
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS<br>VX SE<br>Breedte: = 400 mm<br>= 600 mm<br>Diepte: = 400 mm<br>= 600 mm |
|---------------|--|

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Leveringseenheid | 1 st. |
|------------------|-------|

---

|            |         |
|------------|---------|
| Gewicht/VE | 4,14 kg |
|------------|---------|

---

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 3.892 |
|--------------|-------|

---

|              |      |
|--------------|------|
| Brutogewicht | 4.16 |
|--------------|------|

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 94039910 |
|--------------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177212312 |
|-----|---------------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000213 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
|------------|----------|

---