

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9206.600 Ex-kasten

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9206.600 - Ex-kasten Kunststof, lege behuizing met scharnierende deur

Ex-kasten met scharnierende deur, kunststof

## Functies

Bestelnr.	KEL 9206.600
Toepassingsgebieden	Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten Beschermklassse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
Materiaal	Kast: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10 <sup>10</sup> Ω Deur: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10 <sup>10</sup> Ω rondom ingeschuimde siliconenafdichting Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
Kleur	RAL 9011
Levering	Behuizingen Deur Montageplaat
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 600 mm Diepte: 200 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	545 mm x 550 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Ja
Basismateriaal	Kunststof
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard

# Funcities

---

Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66
-------------------------------------	-------

---

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

---

Gewicht/VE	15,9 kg
------------	---------

---

Nettogewicht	15.609
--------------	--------

---

Brutogewicht	16.6
--------------	------

---

Douanetariefnummer	94037000
--------------------	----------

---

EAN	4028177138360
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002503
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	ATEX
---------------	------

---

Certificaten	Beschermklasse
--------------	----------------

---

Verklaringen	Fabrikantverklaring
--------------	---------------------