

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.350

## Burmuttere

Stat: 19.10.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.350 - Burmuttere

Brukes på skap og skinner med rettinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm. Mutterne blir montert fra samme side, som det skal skrues på.



## Funksjoner

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.       | TS 8800.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktbeskrivelse   | Mutterne blir montert fra samme side, som det skal skrues på. Dermed kan også montasjepunktene brukes i samme høyde eller bredde via hjørne. Den fjærbelastede burmutteren sørger også for en elektrisk forbindelse i systemhullingen.                                                                                                                                                                                  |
| Monteringsmuligheter | På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet<br>På den horisontale TS skapprofilen<br>På den horisontale VX SE skapprofilen nede<br>På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden<br>På montasjeskinner 23×23 mm<br>På montasjechassis 23×73 mm<br>På montasjechassis 45×88 mm<br>På systemchassis 23×73 mm<br>På skap og skinner med rettinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm |
| Dimensjoner          | Gjenger: M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gjenger              | M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pakkeenhet           | 50 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vekt/VE              | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettovekt            | 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bruttovekt           | 0.145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Funksjoner

---

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tolltariffnummer | 73181692      |
| EAN              | 4028177247093 |
| ETIM 7.0         | EC002358      |
| ECLASS 8.0       | 23110815      |

---