

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.450

## Avisoleringsverktøy C8

Stat: 29.04.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.450 - Avisoleringsverktøy C8

Halvautomat for å kutte kabler til ønsket lengde.

## Funksjoner

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.     | AS 4050.450                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utførelse          | Med betjeningspanel                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeskrivelse | Halvautomat for å kutte kabler til ønsket lengde.                                                                                                                                                                                                                |
| Fordeler           | Enkel betjening<br>Enkel innføring av trådene<br>Enkel åpning av matningsrullene<br>PC-kompatibel                                                                                                                                                                |
| Tekniske data      | Enkeltleder fintrådet 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8)<br>Enkeltleder éintrådet 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14)<br>For trådlengder 1 - 99999 mm<br>Matehastighet 0 - 1,5 m/s<br>Regulerbar trykkraft til fremmatingsrullene<br>Servolikestrømdrev |
| Leveringsomfang    | Avisoleringsverktøy C8<br>Programvare på CD-plate<br>Tilkoblingskabel med plugg                                                                                                                                                                                  |
| Måledriftsspenning | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scheinleistung     | 120 VA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maskindimensjoner  | Bredde: 380 mm<br>Høyde: 470 mm<br>Dybde: 360 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Pakkeenhet         | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettovekt          | 24                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bruttovekt         | 24                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tolltariffnummer   | 84798997                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                | 4028177804845                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0         | 36600890                                                                                                                                                                                                                                                         |