

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Kompakt 19"-kapsling for små nettverk, kan brukes som veggskap, underbordskap eller bordskap.

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7501.000
Produktbeskrivelse	Kompakt 19"-kapsling for små nettverk.
Fordeler	Kan brukes som veggskap, underbordskap eller bordskap Fri tilgang for innvendig utbygging av tre sider Passiv lufting gjennom lufteslisser Bakvegg klargjort for viftefeste Dørhengsling kan velges fritt Plassbesparende, vertikalt sidefeste for 19" utbyggingselementer
Materiale	Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med dør med vindu Sidevegger (1 x fastmontert, 1 x plugget) med lufteslisser Svekkinger for kabelinnføring i tak og bunn Bakvegg plugget, med svekkinger for kabelinnføring og viftefeste 19"-festenivå, 5 HE, horisontal foran og bak, dybdevariabel, nivåavstand 434 – 489 mm Sikkerhetslås 12321 på dør, side- og bakvegg 4 plastføtter, selvklebende
Høydeenheter	5 HE
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 540 mm Dybde: 600 mm
Montasjhøyde for komponenter	5 HE
Grunnmateriale	Stålplate
Belastning	250 N

Funksjoner

Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap	250 N
---	-------

Pakkeenhet	1 stk.
------------	--------

Vekt/VE	17,04 kg
---------	----------

Nettovekt	16.188
-----------	--------

Bruttovekt	17.04
------------	-------

PCF/PU (cradle-to-gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
-------------------------	------------------------

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
-----------------------	---

Tolltariffnummer	94032080
------------------	----------

EAN	4028177625426
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002500
----------	----------

ECLASS 8.0	27180208
------------	----------

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring