

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.307

RiMatrix S

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.307 - RiMatrix S Standard sikkerhetsrom

Det standardiserte datasenteret utstyres med et ekstra beskyttelsesrom (rom-i-rom) i dine klargjorte lokaler for å få en ekstra sikkerhet mot brann, vann og røyk.

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7998.307
Produktbeskrivelse	Det standardiserte datasenteret utstyres med et ekstra beskyttelsesrom (rom-i-rom) i dine klargjorte lokaler for å få en ekstra sikkerhet mot brann, vann og røyk.
Materiale	Elementkjerne av termisk aktiv stoff Robuste, kapslete stålplatekassetter Innovativ forbindelsesteknikk ved hjelp av patentert filterteknologi Bruk av temperatur- og fuktighetsbestandige pakninger Bruk av brannvernklaffer De- og remontering er alltid mulig
Leveringsomfang	Rådgivning og ROI-beregning Levering og plassering i kundeinfrastrukturen Igangsetting og overlevering Dokumentasjon, undervisning, opplæring Hotline og service/serviceavtaler
Lysåpning dybde	7 220 mm
Lysåpning høyde	2 700 mm
Lysåpning bredde	4 776 mm
Klimatisering (ZUCS)	120 kW + 20 kW n+2 redundant
Antall NSHV	2
Antall PDU Basic	28
Serverracks (600x2000x1200mm)	12
Kombinert nettverk-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)	2

Funksjoner

Beskyttelsesverdier	Brannmotstand EI 90 iht. EN 1363 / F 90 iht. DIN 4102 Støv- og vanntetthet IP 56 iht. IEC 60 529 Beskyttelse mot uvedkommende - motstandsklasse II EMC-grunnbeskyttelse Røykgasstetthet, i forbindelse med EN 1634-3 (DIN 18095) Støtkontroll med 3000 Nm energi etter 30 minutter flamme impingement på standard temperaturkurve
Innbruddsbeskyttelse	RC 2
Design burglar protection	Ja
Design fire protection	EI 90 iht. EN 1363/F 90 iht. DIN 4102
Be- og avfuktingsanlegg	valgfritt
Romslukkeanlegg	valgfritt
Design UPS	2 x (60 kW + 20 kW) n+1 redundant
Versjon	Double 6
Dimensjoner	Bredde: 4.976 mm Høyde: 2.800 mm Dybde: 7.420 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Tolltariffnummer	73089059
EAN	4028177702509
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207