


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1549.000

E-Box KX, chapa de aço

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1549.000 - E-Box KX, chapa de aço

A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.

Recursos

Cód. Ref.	KX 1549.000
Descrição do produto	A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Placa de montagem Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Dobradiça de 180°
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R Type 4 Tipo 12
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 200 mm Profundidade: 120 mm

Recursos

Dimensões da placa de montagem (L x A)	175 mm x 185 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Espessura do material da placa de montagem	2 mm
Fecho	Quantidade de fechos: 1
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	2,64 kg
Peso líquido	2.437
Peso bruto	2.637
PCF/PU (cradle-to-gate)	10,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177816510
E-Number Sweden	E3465217
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
------------	-------------------------------------------------------------------------------

Aprovações

Certificados

Grau de proteção

Explicações

Manufacturer's declaration

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK