

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CS 9791.035**

**Caixa outdoor para fixação na parede**

Estado: 26-09-2024 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.035 - Caixa outdoor para fixação na parede

Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa

## Recursos

Cód. Ref.	CS 9791.035
Descrição do produto	Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa
Material	Caixa e placa de montagem: alumínio AIMg3 Porta da caixa interna: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado Caixa interna com placa de montagem, placa flangeada e fecho de segurança Cantoneiras para termostato para a temperatura interna do armário ou higrostatato Caixa externa com tampa design e fecho de segurança 3524 E 2 trilhos com perfil em C no painel traseiro
Dimensões	Largura: 530 mm Altura: 700 mm Profundidade: 265 mm
Dimensões internas	Largura interna: 440 mm Altura interna: 545 mm Profundidade interna: 195 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	430 mm x 535 mm
Caixa interna	Largura: 460 mm Altura: 565 mm Profundidade: 220 mm
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2

## Recursos

---

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
--	-------

---

Nota	Prazo de entrega sob consulta.
------	--------------------------------

---

Material básico	Alumínio
-----------------	----------

---

Emb.	1 unid.
------	---------

---

Peso/embalagem	14,86 kg
----------------	----------

---

Peso líquido	16.625
--------------	--------

---

Peso bruto	17.5
------------	------

---

Número da tarifa alfandegária	94032080
-------------------------------	----------

---

EAN	4028177193710
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

## Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--