

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2741.000 Ovládací panel

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2741.000 - Ovládací panel pro AE

Pro montáž na AE namísto dvířek a na plochy. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojovacími díly, hliníková deska 3 mm, s vnitřním upevněním a těsněním na rámu.



Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. č. | FT 2741.000 |
| Popis výrobku | Pro montáž na AE namísto dveří a ploch. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojovacími díly, hliníková deska 3 mm, s vnitřním upevněním a těsněním na rámu. |
| Materiál | Hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu |
| Rozsah dodávky | Hliníkový rám Panel Závěsy Držáky |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 54 |
| Poznámka | Při vestavbě místo dveří je nutný otočný uzávěr |
| Vhodné pro | Typ skříně: AE Šířka: = 380 mm Výška: = 300 mm |
| Rozměry | Šířka: 377 mm Výška: 297 mm Hloubka: 34 mm |

Features

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions of aluminium plate | Šířka: 323 mm Výška: 243 mm |
|-------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Osaditelná plocha | Šířka: 307 mm Výška: 227 mm |
|-------------------|--------------------------------|

| | |
|--------|------|
| Balení | 1 ks |
|--------|------|

| | |
|-----------------|--------|
| Hmotnost/balení | 1,9 kg |
|-----------------|--------|

| | |
|----------------|-------|
| Netto hmotnost | 1.843 |
|----------------|-------|

| | |
|-----------------|-------|
| Brutto hmotnost | 2.043 |
|-----------------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| Číslo celní sazby | 76169990 |
|-------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177031852 |
|-----|---------------|

| | |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3404522 |
|-----------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000747 |
|--------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000747 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
|------------|----------|
