


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.100 PC-skåpsystem

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.100 - PC-skåpsystem

Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.

## Features

Art. nr.	PC 5366.100
Utförande	med glasdörr upptill, fällbar tangentbordslåda och hyllplan
Produktbeskrivning	Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
Material	Skåp, dörr, bakdörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt Handtag, dekorplåtar: Plast Dörrplåtar: Aluminium Fönster: Säkerhetsglas
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Inbyggnadsfält, avlastningsbord: pulverlackerat
Färg	Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035 Handtag: liknar RAL 9006 Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015
Leveransens omfattning	Skåp, dörr, bakdörr Glasdörr upptill uppfällbar tangentbordslåda Hyllplan
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 636 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12

# Features

---

Max. tangentbordsmått (BxHxD)	497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm
-------------------------------	--

---

Grundmaterial	Stålplåt
---------------	----------

---

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

---

Vikt/förp.	98 kg
------------	-------

---

Nettovikt	96
-----------	----

---

Bruttovikt	98
------------	----

---

EAN	4028177693203
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002502
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180501
------------	----------

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---

---