


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8454.600

# Systemy řadových skříní TS 8

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8454.600 - Systémy řadových skříní TS 8 Nerez ocel

Systémy řadových skříní TS 8 z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. montážní desky. Krytí IP 55



## Features

Obj. č.	TS 8454.600
Materiál	Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Podlahové plechy Zadní stěna Montážní deska 4 transportní oka Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm

# Features

Počet dveří	1
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kód IK	IK09
Poznámka	S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
Základní materiál	Nerez ocel
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	699 mm x 1.696 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	112,9 kg
Netto hmotnost	106.1
Brutto hmotnost	112.9
EAN	4028177300750
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------------------------

# Approvals

---

Explanations

Prohlášení výrobce

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK