


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9207.600 Skříně Ex

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9207.600 - Skříň Ex Plast, prázdná skříň s dveřmi se závěsy

Skříň Ex s dvířky v závěsech, plast

Features

Obj. č.	KEL 9207.600
Oblasti použití	Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
Materiál	Skříň: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10 ¹⁰ Ω Dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10 ¹⁰ Ω po obvodu pěnové silikonové těsnění Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
Barva	RAL 9011
Rozsah dodávky	Skříň Dveře Montážní deska
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 500 mm Hloubka: 300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	417 mm x 450 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Yes
Základní materiál	Plast
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66
-------------------------------------	-------

Balení	1 ks
--------	------

Hmotnost/balení	12,9 kg
-----------------	---------

Netto hmotnost	13.009
----------------	--------

Brutto hmotnost	14.2
-----------------	------

Číslo celní sazby	94037000
-------------------	----------

EAN	4028177138391
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002503
----------	----------

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

Approvals

Approvals	ATEX
-----------	------

Certificates	Stupeň krytí
--------------	--------------

Explanations	Prohlášení výrobce
--------------	--------------------