


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.580

Samostatně stojící systémová skříň SE 8

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.580 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8 IP 66/NEMA 4

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8. Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4. Časově úsporná montáž díky profilovaným bočnicím.

Features

Obj. č.	SE 5831.580
Popis výrobku	Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8.
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná Podlahy: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska Podlaha, plná Zadní stěna s možností odšroubování Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm

Features

Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	699 mm x 1.696 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
Počet dveří	1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	119,8 kg
Netto hmotnost	121.1
Brutto hmotnost	124.8
EAN	4028177696730
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK