


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.300

Připojovací adaptéry

State: 19.10.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.300 - Připojovací adaptéry

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

Features

Obj. č.	SV 9342.300
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovitý proud max.	800 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)	50 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 600 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Vývod vodičů	dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 129 mm Výška: 246 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	95 - 185 mm ²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	95 - 300 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)	33 x 20 mm

Features

Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)	1000 V (DC)
-------------------------------------	-------------

Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)	1500 V (DC)
-------------------------------------	-------------

Balení	1 ks
--------	------

Hmotnost/balení	1,565 kg
-----------------	----------

Netto hmotnost	1.365
----------------	-------

Brutto hmotnost	1.58
-----------------	------

Podíl mědi (kg / ks)	0.358
----------------------	-------

Číslo celní sazby	85369010
-------------------	----------

EAN	4028177503687
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001531
----------	----------

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

Approvals

Approvals	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	--

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---