

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1548.500

## E-Box EB

Durum: 27.09.2024 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1548.500 - E-Box EB

Çelik sacdan kapı ve montaj plakalı duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. 180° menteşeli. Kilitleme elemanı farklı kilitleme sistemleri ile de değiştirilebilir.

## Özellikleri

Model No.	EB 1548.500
Malzeme	Kutu ve kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteşeli kapı ve pano 180°-menteşe 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği Montaj plakası
Protection category NEMA	NEMA 4
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 150 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 120 mm
Montaj plakası (G x Y)	125 mm x 285 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2 mm
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Ana malzeme	Çelik sac

## Özellikleri

---

Paketteki adet	1 adet
----------------	--------

---

Ağırlık/ambalaj	3 kg
-----------------	------

---

Net ağırlık	2.708
-------------	-------

---

Brüt ağırlık	2.908
--------------	-------

---

Gümrük tarifesi numarası	94032080
--------------------------	----------

---

EAN	4028177251687
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3404643
-----------------	----------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

## Onaylar

---

Onaylar	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
---------	---

---

Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---

---