

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1553.500

E-Box EB

Durum: 19.10.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1553.500 - E-Box EB

Çelik sacdan kapı ve montaj plakalı duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. 180° menteşeli. Kilitleme elemanı farklı kilitleme sistemleri ile de değiştirilebilir.

Özellikleri

| | |
|-------------------------------------|--|
| Model No. | EB 1553.500 |
| Malzeme | Kutu ve kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta |
| Yüzey | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Menteşeli kapı ve pano 180°-menteşe 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği Montaj plakası |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| IK kodu | IK08 |
| Ölçüler | Genişlik: 150 mm Yükseklik: 150 mm Derinlik: 120 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 125 mm x 135 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,25 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapı | 1,25 mm |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2 mm |
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit |
| Ana malzeme | Çelik sac |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---------------|
| Paketteki adet | 1 adet |
| Ağırlık/ambalaj | 2 kg |
| Net ağırlık | 1.56 |
| Brüt ağırlık | 1.76 |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| EAN | 4028177251663 |
| E-Number Sweden | E3404648 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |