




Schaltschränke

IT-Gehäuse

Wandgehäuse AE



mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel



Best.-Nr. DK	HE	Höhenmaße mm		
		H1	H2	H3
7641.000	8	380	355	261
7643.000	13	600	578	481
7645.000	16	760	711	641

LWL-Kleinverteiler

mit Montageplatte und Spleißkassettenaufnahme



Best.-Nr. DK	Fasern	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
7451.000	1 - 24	180	254	90