


控制机柜

机柜系统

独立式机柜系统 SE 8




细节图 Y (仅适用于 SE 5842.500 和 SE 5846.500)

单门

型号 SE		宽度尺寸 mm								高度尺寸 mm								深度尺寸 mm					安装板 mm			
喷漆	不锈钢	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5830.500	-	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1800	1797	1712	1777.5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126.5	499	1696
5831.500	-	800	792	712	792	675	655	675	735	640	1800	1797	1712	1777.5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	-	699	1696
5832.500	-	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977.5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324	356.5	699	1896
5833.500	-	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977.5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126.5	699	1896
																								-		
5834.500	5853.500	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977.5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126.5	699	1896
																								-		
-	5850.500	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1600	1597	1512	1577.5	1475	1450	1430	810	405	275	312	240	324	126.5	499	1496
																								-		
-	5851.500	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1800	1797	1712	1777.5	1675	1650	1630	910	505	375	412	340	424	126.5	499	1696
																								-		
-	5852.500	800	792	712	792	675	655	675	735	640	1800	1797	1712	1777.5	1675	1650	1630	910	505	375	412	340	424	126.5	699	1696
																								-		
-	5854.500	1000	992	912	992	875	855	875	935	400	1800	1797	1712	1777.5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126.5	899	1696
																								-		

独立式机柜系统 SE 8

安装板




机柜

- B1 = 总宽度
- B2 = 门宽
- B3 = 机柜框架间的可用尺寸
- B5 = 系统钻孔距离 / 底座固定孔间隔
- B6 = 可用的管状门框尺寸
- B7 = 管状门框间隔排孔的轴向间距
- B8 = 起吊耳环之间的间隔
- B9 = 底部开孔的可用尺寸
- H1 = 总高度
- H2 = 后面板高度
- H3 = 机柜框架间的可用尺寸
- H4 = 门高钻
- H5 = 系统孔的距离
- H6 = 管状门框间隔排孔的轴向间距
- H7 = 可用的管状门框尺寸
- H8 = 底部至中间锁的间距
- T1 = 总深度
- T2 = 系统钻孔尺寸 / 固定孔间隔底座
起吊耳环中心至起吊耳环中心
- T3 = 机柜框架可用尺寸
- T4 = 底部开口可用尺寸
- T5 = 起吊耳环中心至起吊耳环中心
- T6 = 可能的安装板深度 (安装板安装)
至 149mm, 以间距 25mm 深度可调


安装板

- F = 总宽度
- G = 总高度

型材横截面




系统排孔的间距




4 Ø 4.5 (不锈钢时 Ø 4.7)

箱体上角



- 1 宽度
- 2 高度
- 3 深度

箱体下角



双门

型号 SE		宽度尺寸 mm									高度尺寸 mm								深度尺寸 mm						安装板 mm	
喷漆	不锈钢	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5840.500	-	1000	492	912	992	875	355	375	935	400	1800	1797	1712	1777.5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	-	899	1696
5841.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	1800	1797	1712	1777.5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126.5	1099	1696
5842.500	-	1600	792	1512	1592	1475	655	675	1535	690	1800	1797	1712	1777.5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	356.5	1499	1696
5843.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977.5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324	-	1099	1896
5844.500	5855.500	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977.5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126.5	1099	1896
5845.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977.5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126.5	1099	1896
5846.500	-	1800	892	1712	1792	1675	755	775	1735	790	2000	1997	1912	1977.5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	556.5	1699	1896