


紧装式操作板



型号 CP (带支托臂连接 CP 40, 钢)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
宽度 (B1) mm	241	241	315	315
高度 (H1) mm	238	388	238	388
深度 (T1) mm	87	87	87	87
B2 = 可用箱体宽度	170	170	244	244
B3 = 面板宽度	178	178	252	252
B4 = 螺旋扳手之间的可用宽度	164	164	238	238
H2 = 可用箱体高度	192	342	192	342
H3 = 面板高度	200	350	200	350
H4 = 螺旋扳手之间的可用高度	186	336	186	336