


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2843.160

# EMV-Kabelverschraubungen

Stand: 26.09.2024 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2843.160 - EMV-Kabelverschraubungen

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2843.160
Ausführung	Kabelverschraubungen, metrisch
Produktbeschreibung	Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Hinweis	Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
Min. Kabeldurchmesser	4,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	10 mm
Schutzart IP69K	IP 69K
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68
Schirmdurchmesser (min.)	3 mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Gewicht/VE	0,155 kg
Nettogewicht	0.15
Bruttogewicht	0.157
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177232808
E-Number Sweden	E1703716

# Eigenschaften

---

ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

---

# Approbationen

---

Approbationen	UR + C-UR (recognized) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung

---