


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3110.000 Thermostat

Stand: 26.09.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3110.000 - Thermostat Schaltschrank- Innentemperaturregler

Besonders zur Steuerung von Lüftern, Heizungen und Wärmetauschern, aber auch als Signalgeber für die Überwachung der Schaltschrank-Innentemperatur ist dieser Temperaturregler geeignet.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3110.000
Produktbeschreibung	Besonders zur Steuerung von Lüftern, Heizungen und Wärmetauschern, aber auch als Signalgeber für die Überwachung der Schaltschrank-Innentemperatur ist dieser Temperaturregler geeignet.
Nutzen	Zeitsparende Anschlusstechnik, d. h. Anschlussklemmleiste mit Schraubanschluss von außen. Flexible Montage auf senkrechter oder waagerechter 35 mm Tragschiene nach EN 50 022 sowie Schnappbefestigung im Schrankprofil oder auf der Montageplatte mittels des beigelegten Adapters
Technische Daten	Bimetallregler als temperaturempfindliches Organ mit thermischer Rückführung Kontaktbestückung: 1-poliger Umschaltkontakt (Wechsler) als Sprungschaltglied Zulässige Kontaktbelastung: Kl. 5 – 3 (Heizen): AC 10 (4) A (induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$)/Kl. 5 – 4 (Kühlen): AC 5 (4) A (induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$)/DC = max. 30 W Schaltdifferenz: ca. 1 K \pm 0,8 K
Farbe	RAL 7035
Abmessung	Breite: 71 mm Höhe: 71 mm Tiefe: 33,5 mm
Einstellbereich	5 °C...60 °C
Bemessungsbetriebsspannung	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,105 kg
Nettogewicht	0.095
Bruttogewicht	0.12
Zolltarifnummer	90321020
EAN	4028177036598
E-Number Sweden	E3404752
ETIM 8	EC004587
ETIM 7.0	EC002014
ECLASS 8.0	27210707

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK