


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.435

# Verdrahtungskanalschneider MC125

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - Verdrahtungskanalschneider MC125

Für den manuellen Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, mit verstellbarem Längenanschlag für das zu verarbeitende Material. Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung. Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz. Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Best.-Nr.           | AS 4050.435  |
| Produktbeschreibung | Für den manuellen Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, mit verstellbarem Längenanschlag für das zu verarbeitende Material. Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung. Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz. Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank. |
| Nutzen              | Ermöglicht kostengünstiges manuelles Schneiden von Verdrahtungskanälen<br>Erleichtert das Ablängen von Verdrahtungskanälen gegenüber dem Absägen per Hand  |
| Aufstellfläche      | Breite: 1.332 mm<br>Höhe: 798 mm<br>Tiefe: 405 mm  |
| Einschubhöhe (max.) | 28 mm  |

# Eigenschaften

|  |               |
|--|---------------|
| Bearbeitbare Wandstärke<br>Kabelkanal (max.) | 2,5 mm        |
| Max. bearbeitbare Breite<br>Kabelkanal       | 125 mm        |
| Bearbeitbares Material                       | Kunststoff    |
| Verpackungseinheit                           | 1 Stück       |
| Gewicht/VE                                   | 15 kg         |
| Nettogewicht                                 | 14.3          |
| Bruttogewicht                                | 15.43         |
| Zolltarifnummer                              | 84778095      |
| EAN  | 4028177930933 |
| ETIM 8                                       | EC002778      |
| ETIM 7.0                                     | EC002778      |
| ECLASS 8.0                                   | 17139290      |