

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7979.711

RCM Messmodul – Inline Meter

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.711 - RCM Messmodul – Inline Meter

Autonome Energieerfassungseinheit (inkl. Differenzstromüberwachung) im 1 HE/19"-Formfaktor. Die Einheit wird in die Zuleitung eines Verbrauchers, einer PDU basic oder modularen PDU ohne Messfunktion eingeschleift. Es erfolgt die Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7979.711
Ausführung	16 A / einphasig
Produktbeschreibung	Autonome Energieerfassungseinheit (inkl. Differenzstromüberwachung) im 1 HE/19"-Formfaktor. Die Einheit wird in die Zuleitung eines Verbrauchers, einer PDU basic oder modularen PDU ohne Messfunktion eingeschleift. Die Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen erfolgt analog zu einer PDU metered. Zusätzlich verfügt das Messmodul über eine integrierte Differenzstrommessung (Typ B) zur Fehlerstromüberwachung des angeschlossenen Verbrauchers. Die Verbrauchsdaten können komfortabel über eine Netzwerkschnittstelle oder lokal über ein TFT-Display abgefragt werden. Zusätzlich sind alle Schnittstellen einer PDU metered, z. B. zum Anschluss von externer Sensorik und intelligenten Griffsystemen, vorhanden.
Nutzen	<p>Ideale Lösung zur Nachrüstung in bestehende Installationen, wenn moderne Messfunktionalitäten fehlen</p> <p>Inklusive Differenzstrommessung/Fehlerstromüberwachung</p> <p>Umfangreiche Messfunktionalitäten (wie PDU metered)</p> <p>Ausführungen mit Anschlusskabel und CEE-Steckverbindern, sofort einsatzbereit</p> <p>Schnelle Nachrüstung, nur kurze Betriebsunterbrechung zum Einbau nötig</p> <p>Kompaktes, 1 HE 19"-Gehäuse mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen</p> <p>Hohe Messgenauigkeit (typ. $\pm 1 \%$)</p> <p>Energieeffizientes Design, geringer Eigenverbrauch</p> <p>Akustische Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen (z. B. Fehlerströmen) einstellbar</p> <p>Integrierte GbE-Schnittstelle mit Webserver für autonomen Betrieb ohne weitere Komponenten</p>

Eigenschaften

Material	Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert
Grundfarbe	RAL 9005
Farbe	RAL 9005
Optionen	CMC III CAN-Bus-Sensoren zur Umgebungsüberwachung anschließbar, max. 16 Sensoren
Nennleistung	3,7 kW
Anschlussart (elektrisch)	CEE-Stecker/Kupplung
Phasen pro Einspeisung	1~
Nennstrom (max.)	16 A
Richtlinien	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Normen	EN 62368-1 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 55 022
Abmessung	Breite: 450 mm Höhe: 144 mm Tiefe: 44 mm
Schnittstellen	Vollredundante Ethernetschnittstelle 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x mit PoE) USB 2.0 Port (USB-A) für Massenkongfiguration, Firmwareupdate & Datalogging CAN-Bus-Schnittstelle (RJ45) für max. 16 Umgebungssensoren Serielle Schnittstelle RS232 (RJ12) für LTE Unit, Scripting, CLI Einsatz eigener Zertifikate/TLS 1.2 E-Mail-Versand bei Alarm (SMTP) Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement LDAP(S)/Radius/Active Directory Anbindung Syslog-Server Anbindung (max. 2 Server)
Anschluss Eingangskabel (Typ/ Länge)	H05VV-F3G2.5, 2 m
Anschluss Ausgangskabel (Typ/ Länge)	H05VV-F3G2.5, 1,2 m
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	3.1
Bruttogewicht	3.34
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177948488
ETIM 7.0	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

Approbationen

Approbationen	TÜV
Erklärungen	Konformitätserklärung