


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7151.300

Montagepanel, 482,6 mm (19")

Stand: 26.09.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7151.300 - Montagepanel, 482,6 mm (19")

Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7151.300
Produktbeschreibung	Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc. Einfache Verschraubung der Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Breite Montagefläche	450 mm
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 430 mm
Höheneinheiten	2 HE
Einbauhöhe für Komponenten	2 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,62 kg
Nettogewicht	0.619
Bruttogewicht	0.62
CFP/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

Eigenschaften

Hinweis zur CFP-Klasse	Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177625471
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Montagepanel 482,6 mm (19"), 2 HE

Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 482,6 mm (19") Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc.. Einfache Verschraubung der Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert.

Lieferumfang:

1 St.