


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.651**

**Presse-étoupes en polyamide**

État: 27.09.2024 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.651 - Presse-étoupes en polyamide

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2411.651
Avantages	Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire. Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
Matériau	Polyamide 6 Joint : CR/NBR
Couleur	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensions	Hauteur: 47,5 mm
Filetage	M40 x 1,5
Longueur du filetage	10 mm
Diamètre min. de câble	19 mm
Diamètre max. de câble	28 mm
Plage de température de fonctionnement	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Largeur de clé	46 mm
Dimensions	Filetage: M40 x 1,5 Longueur du filetage: 10 mm
Type selon la norme UL 50E	Type 4X
Unité d'emballage	5 p.

# Caractéristiques

---

Poids/UE	0,47 kg
Poids net	0.25
Poids brut	0.28
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177809956
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Approbation

---

Approbation	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explications	Déclaration de conformité