

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.150 Armoires PC

État: 26.09.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.150 - Armoires PC

Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un PC, de l'écran jusqu'au clavier en passant par le l'unité centrale. Un confort d'utilisation optimal avec un design moderne. La protection parfaite contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | PC 5366.150 |
| Modèle | avec porte vitrée en partie supérieure, tablette rabattable et tablette d'appareillage |
| Description produit | Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés. |
| Matériau | Armoire, porte avant, porte arrière, compartiment, tablettes : tôle d'acier Poignées, bandeaux de finition : plastique Garnitures de porte : aluminium Vitre : verre sécurit trempé |
| Finition | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée |
| Basic color | RAL 7035 |
| Couleur | Armoire, porte, bandes de finition, tablettes : RAL 7035 Poignée : RAL 7015 Partie écran, partie centrale de la porte : RAL 7015 |
| Composition de la livraison | Armoire, porte avant, porte arrière Plaques passe-câbles Porte vitrée en partie supérieure Tablette rabattable pour clavier Tablette d'appareillage |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 1.600 mm Profondeur: 636 mm |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Indice de protection NEMA | NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Dimensions max. du clavier (LxHxP) | 497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 98 kg |
| Poids net | 85.5 |
| Poids brut | 88 |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 373,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| EAN | 4028177959460 |
| ETIM 7.0 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Finition |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |