

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.400

Adaptateurs de disjoncteurs

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.400 - Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.

Caractéristiques

Référence	SV 9342.400
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)	65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 100 A, NLRV/7
Départ de ligne	par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles	3 pôles
For universal switchgear application	Oui
Dimensions	Largeur: 72 mm Hauteur: 210 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	10 - 35 mm ²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	10 x 7,8 mm

Caractéristiques

Marques concernées (type)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,58 kg
Poids net	0.57
Poids brut	0.576
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.114
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177503694
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK