

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000

Traverse de montage

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|---|
| Référence | TS 4694.000 |
| Description produit | Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. |
| Caractéristiques techniques | Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Longueur | 340 mm |
| Possibilités de montage VX | En largeur / profondeur d'armoire 400 mm, sur plan de montage extérieur |
| Possibilités de montage VX SE | En largeur / profondeur d'armoire 400 mm, sur plan de montage extérieur |
| Possibilités de montage AX | En largeur de porte 400 mm, avec verrouillage |
| Possibilités de montage TS | En largeur / profondeur d'armoire 400 mm, sur plan de montage extérieur |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Possibilités de montage TP | En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en profondeur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD |
| Convient à | Type de coffret: VX TS VX SE TP AX Convient à la largeur / profondeur: 400 mm |
| Convient à | Socles VX |
| Unité d'emballage | 20 p. |
| Poids/UE | 3,54 kg |
| Poids net | 3.2 |
| Poids brut | 3.52 |
| Empreinte carbone du produit (de l'entrée à la sortie d'usine) | 13,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque concernant la catégorie pour l'empreinte carbone des produits | L'empreinte carbone de catégorie B (de l'entrée à la sortie d'usine) indiquée est une auto-déclaration basée sur le poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177108110 |
| E-Number Sweden | E3465250 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ETIM 7.0 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |