


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.011 Kabelwartel HD

Staat: 19.10.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.011 - Kabelwartel HD

Compactere bouwvorm en de contraoer is al bij de levering inbegrepen.



## Functies

Bestelnr.	HD 2410.011
Uitvoering	Standaard
Voordelen	Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken. Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden	Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen Ultrareine zonetechniek (bijv. farma) Biotechnologie Chemische industrie
Materiaal	Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303) Afdichting: EPDM, conform FDA 21 CFR 177.2600
Levering	Incl. contraoer
Afmetingen	Schroefdraad: M16 x 1,5
Voor kabel-Ø	5 - 10 mm

# Funcities

---

Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...100 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
Leveringseenheid	5 st.
Gewicht/VE	0,2 kg
Nettogewicht	0.1
Brutogewicht	0.2
Douanetariefnummer	73181900
EAN	4028177928718
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized) VDE
---------------	-------------------------------