

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.020 Ventilatormoduul

Staat: 27.07.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.020 - Ventilatormoduul voor VX IT, TS IT

Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst. Eenvoudige aansluittechniek en energie-efficiënte toerentalregeling.



## Functies

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr.                       | SK 5503.020  |
| Uitvoering                      | Zonder dakplaat  |
| Product omschrijving            | Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.  |
| Voordelen                       | Eenvoudige aansluittechniek met IEC-connector C13<br>Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek<br>Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing |
| Materiaal                       | Plaatstaal, gelakt   |
| Kleur                           | RAL 7035   |
| Levering                        | 1 ventilatoreenheid<br>2 ventilatoren<br>Aansluitgereed<br>Incl. bevestigingsmateriaal<br>Installatie- en korte bedieningshandleiding  |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | 400 m <sup>3</sup> /h  |
| Luchtverplaatsing (in bedrijf)  | 280 m <sup>3</sup> /h  |
| Nominale spanning               | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nominale stroom max.            | Bij 50 Hz: 0,7 A<br>Bij 60 Hz: 0,69 A  |

# Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Afmetingen                          | Breedte: 550 mm<br>Hoogte: 42 mm<br>Diepte: 340 mm   |
| Geschikt voor behuizingstype        | VX IT<br>TS IT   |
| Inbouwmogelijkheden                 | In een VX IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200<br>In een TS IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 |
| Opmerking                           | Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 280 m <sup>3</sup> /h bij 25 Pa tegendruk   |
| Opmerking                           | uitbreidbaar tot max. 6 ventilatoren   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20  |
| Voorzekering                        | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A  |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | 5 °C...55 °C   |
| Geluidsniveau (in bedrijf)          | 46 dB(A)   |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Gewicht/VE                          | 3,8 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 84145915   |
| EAN                                 | 4028177966246  |
| E-Number Sweden                     | E7238512   |
| ETIM 7.0                            | EC000320   |
| ECLASS 8.0                          | 27180716   |

# Goedkeuringen

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL<br>UL + C-UL (listed)                                      |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |