

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.200 Zekeringhouders

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.200 - Zekeringhouders 61 A tot 400 A

3-polig, voor railsystemen met 60 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 9345.200
Uitvoering	null
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	AWG 4/0 - MCM 600
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Voor zekeringtype (Class)	J
Nominale stroom max.	200 A
Rated operating current (min.)	101 A
Fuse standard	UL 248-8
Opmerking	Aan UL (listed accessory) wordt voldaan bij toepassing van een zekeringhouder op RiLine railsystemen
Normen	UL 508
Afmetingen	Breedte: 210 mm Hoogte: 288 mm
Geschikt voor zekeringen	Diameter: 41 mm Lengte: 146 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Nominale spanning	600 V, 3~

Funcities

Elektrische waarden UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
Aantal polen	3-polig
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	3,94 kg
Nettogewicht	3.939
Brutogewicht	3.94
Koperaandeel (kg / stuk)	1.389
Douanetariefnummer	85361090
EAN	4028177615663
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--