

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1533.000

Caixas compactas KX

Estado: 26/09/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1533.000 - Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange

A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, com flange oferece versatilidade na instalação interna e facilidade no roteamento dos cabos, além de aproveitamento ideal do espaço.

Recursos

Cód. Ref.	KX 1533.000
Material	Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Fechos de lingueta Mini Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
Protection category NEMA	NEMA 1, 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Type 1, 12
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 200 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Placas flangeadas	: 2 + 2
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso/embalagem	4,89 kg
Número da tarifa alfandegária	84879090
EAN	4028177816398
E-Number Sweden	E3465205
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificados	Grau de proteção
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
