


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1671.600 Hygienic Design

Estado: 26/09/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1671.600 - Hygienic Design Caixa de bornes HD

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Vedação de silicone aplicada em todo o contorno entre a caixa e a tampa. Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | HD 1671.600   |
| Modelo                 | Inclinação da caixa 3° para a frente  |
| Material               | Caixa e tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm<br>Cantoneiras de montagem: chapa de aço galvanizada de 2,0 mm<br>Parafuso do fecho: Em aço inoxidável<br>Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600 |
| Superfície             | Caixa e tampa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm<br>Vedação: azul (RAL 5010)  |
| Escopo de fornecimento | Painel totalmente fechado<br>Tampa<br>Cantoneiras de montagem (pré-montadas)<br>Vedação e parafuso de fechamento (inclusos)   |
| Dimensões              | Largura na frente: 150 mm<br>Largura (atrás): 177 mm<br>Altura na frente: 150 mm<br>Altura atrás: 177 mm<br>Profundidade: 120 mm  |
| Código IK              | IK08  |
| Material básico        | Aço inoxidável  |

## Recursos

---

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529    | IP 66<br>IP X9               |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13 |
| Emb.  | 1 unid.                      |
| Peso/embalagem                                    | 2,2 kg                       |
| Número da tarifa alfandegária                     | 94032080                     |
| EAN   | 4028177639744                |
| E-Number Sweden                                   | E3465101                     |
| ETIM 7.0  | EC002713                     |
| ECLASS 8.0  | 27180101                     |

## Aprovações

---

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)   |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |