

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.110

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 08.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.110 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3302.110
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,34 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,21 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 60 Гц

Функции

Номинальный ток макс.	При 60 Гц: 3,3 А
Пусковой ток (макс.)	При 60 Гц: 8 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 310 м³/ч Внутренний контур: 345 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,1
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 280 мм Высота: 550 мм Глубина: 140 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,1 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 1.430 CO2 эквивалент (CO2e): 0,14 t
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °С)
Диапазон рабочих температур	10 °С...55 °С
Диапазон температур хранения	-40 °С...70 °С
Диапазон установок	30 °С...55 °С
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,31 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,36 кВт
Допустимое давление (р макс.)	25 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес	13 кг
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177322813

Функции

ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK
