

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

Ручной гидравлический пресс в наборе М16 - М40

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - Ручной гидравлический пресс в наборе M16 - M40

Ручной гидравлический пресс в практичном наборе со штампами

Функции

Арт. №	AS 4055.080
Исполнение	с повернутой на 90° и вращаемой на 360° цилиндрической головкой
Описание продукта	
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс 5 штампов с тройным сегментированием Гидравлический винт Ø 19 мм Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм Сверло черновое HSS Ø 10 мм Набор распорных втулок (3-компонентный) Пластиковый футляр
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм
Для резьбы	M16 M20 M25 M32 M40

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес	4,1 кг
Вес нетто	4.1
Gross weight	4.16
Код ТНВЭД	84678900
EAN	4028177807952
ETIM 8	EC002121
ETIM 7.0	EC002121
ECLASS 8.0	21049046