

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.310

Monitor-/toetsenbordschuiflade

Staat: 26.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.310 - Monitor-/toetsenbordschuiflade met 17" TFT-display en VGA/DVI-aansluiting

1 HE inschuifeenheid met 17"-TFT-display, Engelse of Duitse toetsenbord-layout, met telescooprails.



Functies

Bestelnr.	DK 9055.310
Product omschrijving	.
Voordelen	Analoge en digitale videoaansluiting De kabels worden veilig in energieketen ingevoerd Aan de voorzijde afsluitbaar Montage door één persoon.
Kleur	RAL 7035
Levering	Monitor-/toetsenbordschuiflade, 1 HE VGA-kabel DVI-kabel USB-kabel Schuko/RA-voedingskabel met 17" TFT-display en VGA/DVI-aansluiting 2 PS/2-kabels Toetsenbord met geïntegreerd touchpad
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. opgenomen vermogen bij gesloten monitor	1 W

Functies

Max. opgenomen vermogen tijdens bedrijf	32 W
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI 1 x USB PS/2
Steker (type)	IEC-contrasteker C14
Lay-out	Duits
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Diepte: 680 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Inbouwafmetingen	Inbouwdiepte (min.): 680 mm Inbouwdiepte (max.): 850 mm
Display-eigenschappen	Diagonalen: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Contrastverhouding: Contrastverhouding: ca. 1000:1 Helderheid display: 350 cd/m ² Resolutie display: 1280 x 1024 pixels Aantal kleuren: 16.700.000
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	18,8 kg
Nettogewicht	15.5
Brutogewicht	16.5
Douanetariefnummer	85286200
EAN	4028177638372
ETIM 7.0	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit