

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9304.000 Ex-kasten

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9304.000 - Ex-kasten Roestvaststaal, lege kast met geschroefde deksel

Ex-kasten met geschroefde deksel, roestvaststaal

Functies

Bestelnr.	KEL 9304.000
Uitvoering	Ex-kasten
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde siliconenaafdichting
Oppervlak	Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 µm
Levering	Behuizingen Deksel
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Ja
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 66
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	2,4 kg
Nettogewicht	2.4
Brutogewicht	2.44
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177138605
ETIM 7.0	EC002503

Funcities

ECLASS 8.0

27180502

Goedkeuringen

Goedkeuringen

ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Fabrikantverklaring