


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.000 Board

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.000 - Board RiLine Compact

Board met geïntegreerd railkoper.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.000
Mogelijkheden	Tegen aanraking beveiligd railsysteem-board voor een veilige opname en contactering van componenten door eenvoudige plug-in-montage In het board voorgeperste delingseenheden zorgen voor een veilige en snelle positionering van de componenten Reducering van de bekabeling door directe contactering op het board
Materiaal	Polyamide Polycarbonaat E-Cu Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. geïntegreerd railkoper
Levering	Incl. geïntegreerd railkoper
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Normen	UL 508 IEC 61 439
Nominale stroom max.	125 A
Nominale stroom (UL)	100 A
Nominale spanning	690 V (AC) 600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL	600 V (AC) 600 V (DC)
Max. delingseenheden à 45 mm	5

Funcities

Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Voor montagerailopbouw	Ja
for mounting plate assembly	Ja
Afmetingen	Breedte: 225 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 45,1 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,808 kg
Nettogewicht	0.798
Brutogewicht	0.808
Koperaandeel (kg / stuk)	0.302
Douanetariefnummer	85469010
EAN	4028177817418
ETIM 8	EC001900
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK