

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1310.600 Hygienic Design

Estado: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1310.600 - Hygienic Design Armário compacto HD com porta única

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos

Recursos

Cód. Ref.	HD 1310.600
Modelo	Inclinação do teto 30° para a frente
Product modification	A partir de junho de 2020, o armário compacto HD com porta única terá a nova placa de montagem da caixa AX.
Material	Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Placa de montagem: chapa de aço Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento	Painel totalmente fechado Porta com vedação Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Placa de montagem
Dimensões	Largura: 610 mm Altura na frente: 650 mm Altura atrás: 769 mm Profundidade: 210 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	550 mm x 575 mm
Ângulo de abertura da porta	125°
Quantidade de fechos	2
Código IK	IK08

Recursos

Material básico	Aço inoxidável
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	28,5 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177567610
E-Number Sweden	E3465021
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK