


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7151.208

Chapas condutoras de ar

Estado: 28/04/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7151.208 - Chapas condutoras de ar Para TS 8

Para o direcionamento do fluxo de ar diretamente para os componentes, evita pontes entre o ar quente e o ar frio, aumenta a eficiência energética com a mesma potência de refrigeração.



Recursos

Cód. Ref.	DK 7151.208
Descrição do produto	Direcionamento do fluxo de ar diretamente para os componentes. Evita pontes entre o ar quente e o ar frio. Aumento da eficiência energética com a mesma potência de refrigeração. A instalação é efetuada em todo o contorno na montagem de 19" entre o quadro de montagem de 19" e o módulo LCP, o LCP Plus, a lateral ou a lateral retentora. As chapas condutoras de ar com largura variável permitem ser adaptadas individualmente às respectivas exigências. O modelo para armários com 800 mm de largura também possui perfurações verticais de fixação de 19" com 3 x 1 UA que podem ser utilizadas para a instalação de componentes adicionais. As passagens de cabos com buchas afuniladas distribuídas na altura possibilitam o gerenciamento isolado dos cabos entre o espaço dianteiro e o espaço traseiro. No fornecimento, cada uma destas aberturas está coberta por um painel cego com 1 UA com fixação rápida tipo snap in.
Material	Chapas condutoras de ar: chapa de aço pintada Buchas afuniladas: plástico segundo a norma UL 94-V0 Painel cego: plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035

Recursos

Escopo de fornecimento	2 chapas condutoras de ar laterais com largura variável 1 chapa condutora de ar superior horizontal No caso de 800 mm de largura, inclui painel cego e buchas afuniladas
Nota	Não é possível a instalação no nível de montagem interno e externo na profundidade do armário.
Adequado para	Tipo de caixa: TS 8 Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	14.344
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177597310
ECLASS 8.0	27189272