

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

Ручной гидравлический пресс в наборе М16 - М63

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.070 - Ручной гидравлический пресс в наборе M16 - M63

Ручной гидравлический пресс в практичном наборе со штампами

Функции

Арт. №	AS 4055.070
Исполнение	null
Описание продукта	
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс, прямой 7 штампов с тройным сегментированием Гидравлический винт Ø 19 мм Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм Сверло черновое HSS Ø 10 мм Набор распорных втулок (3-компонентный) Пластиковый футляр
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм 50,5 мм 63,5 мм

Функции

Для резьбы	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

Упаковка	1 шт.
----------	-------

Вес	5,3 кг
-----	--------

Вес нетто	5.3
-----------	-----

Gross weight	5.34
--------------	------

Код ТНВЭД	82034000
-----------	----------

EAN	4028177807945
-----	---------------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ETIM 7.0	EC002121
----------	----------

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------
