

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.547

Штамп тристар круглый

Состояние: 26.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.547 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | AS 4055.547 |
| Исполнение | С тройным сегментированием |
| Описание продукта | |
| Комплект поставки | Матрица Пуансон |
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 3 мм |
| Ø выреза | 47 мм |
| Указание | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Прижимной винт (Ø x L) | 19 x 75 мм |
| Прижимной винт для гидравлического прессы Ø | 19 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес | 0,467 кг |
| Вес нетто | 0.467 |
| Gross weight | 0.509 |
| Код ТНВЭД | 82073010 |
| EAN | 4028177808768 |

Функции

| | |
|------------|----------|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ETIM 7.0 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
