

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 8018.980

WM wall-mounted disconnect enclosure

État: 2024-09-27 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 8018.980 - WM wall-mounted disconnect enclosure

Ces coffrets muraux pour verrouillage à disjoncteur sur bride sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit l'indice de protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.



Caractéristiques

Référence	WM 8018.980
Matériau	Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition	apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Porte passe-câbles avec découpe universelle pour connexion sectionnable Poignée en L à trois points
Dimensions	Largeur: 975 mm Hauteur: 1.050 mm Profondeur: 300 mm

Caractéristiques

Protection category NEMA	NEMA 4 UL Type 4/3R/12
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	2 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	77 kg
Poids net	157.998
Poids brut	157.998
Numéro du tarif douanier	7326909099
UPC-Code	85757

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité