

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9345.200 Fuseholder

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.200 - Fuseholder 61 A bis 400 A

3-polig, für Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9345.200
Ausführung	Für Sicherungstyp Klasse J
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7035/7001
Anschluss für Rundleiter	AWG 4/0 - MCM 600
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Für Sicherungstyp (Class)	J
Bemessungsbetriebsstrom max.	200 A
Bemessungsbetriebsstrom (min.)	101 A
Sicherungsstandard	UL 248-8
Hinweis	UL (listed accessory) wird erfüllt bei Einsatz der Fuseholder auf RiLine Sammelschienensystemen
Normen	UL 508
Abmessung	Breite: 210 mm Höhe: 288 mm
Passend für Sicherungen	Durchmesser: 41 mm Länge: 146 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Bemessungsbetriebsspannung	600 V, 3~

Eigenschaften

Elektrische Werte UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
Anzahl Pole	3-polig
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	3.94 kg
Nettogewicht	3.939
Bruttogewicht	3.94
Kupferanteil (kg/Stück)	1.389
Zolltarifnummer	85361090
EAN	4028177615663
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Approbationen

Approbationen	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--

Ausschreibungstext

Fuseholder Class J, 101 - 200A

Fuseholder Class J, 101 - 200A, 3polig, für
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rahmenklemme , Rundleiter AWG 3/0 - MCM 600

System:

RiLine Class