

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1584.000

Coffrets électriques KX

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1584.000 - Coffrets électriques KX Acier inoxydable

Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.



Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | KX 1584.000 |
| Description produit | Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier. |
| Matériau | Coffret : acier inoxydable Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Finition | Boîtier et couvercle : brossé, grain 180 Plaque de montage : zinguée |
| Composition de la livraison | Plaque de montage Serrure à panneton double de 3 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Dimensions | Largeur: 200 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 120 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 175 mm x 275 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,25 mm |
| Épaisseur de matériau de la porte | 1,25 mm |
| Verrouillage | Nombre de serrures: 1 |
| Matériau de base | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 3,6 kg |
| Poids net | 3.55 |
| Poids brut | 3.761 |
| Empreinte carbone du produit (de l'entrée à la sortie d'usine) | 13,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque concernant la catégorie pour l'empreinte carbone des produits | L'empreinte carbone de catégorie B (de l'entrée à la sortie d'usine) indiquée est une auto-déclaration basée sur le poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| EAN | 4028177919105 |
| E-Number Sweden | E3465242 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approbation

| | |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK